

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik, bez prevlake, M: M22****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130170 M22 |
| GTIN | 4045197065872 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Nagib navoja | 2,5 mm |
| Ø navoja | 22 mm |
| Ø osnovne rupe | 19,5 mm |
| Standard | DIN 352 |
| Ø drške D _s | 18 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| 4-kutna drška □ | 14,5 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Rezni materijal | HSS |
| Dubina navoja | 44 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M22 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | D |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

| | |
|------|------------------------------------|
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Ulje | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |