

**HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, M: M24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132680 M24
GTIN	4062406373924
Razred artikla	12I

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik.

Čvrsta izvedba za širok raspon materijala.

Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja. Razred tolerancije:

ISO 2 6H

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	21 mm
Veličina navoja	M24
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	14,5 mm

Broj steznih utora	4
Dubina navoja	72 mm
Vrsta navoja	M
Ø drške D _s	18 mm
Nagib navoja	3 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø navoja	24 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	24 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	25 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	10 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		