

## Garant

### GARANT Master Steel VHM visokoučinkoviti razvrtač HPC slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 5mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164425 5
GTIN	4062406284398
Razred artikla	10P

#### Opis

##### Izvedba:

**Univerzalni** HPC-razvrtači najnovije generacije. Ekstra kratke oštrice za povišene rezne vrijednosti. Optimizirana strategija hlađenja radijalnim izlazom rashladnog sredstva uz usmjerenje izravno prema oštrici. **Beskompromisna upotreba kod čelika i nehrđajućeg čelika.** Pouzdana obrada čvrstih čeličnih materijala **do 60 HRC. Izvedba prikladna za NC** s ravnim Ø drške za standardizirani prihvat osobito u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom.**

Maksimalna koncentričnost i pouzdanost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli.

##### Podaci o toleranciji:

**Može se konfigurirati:** razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.

**H7:** Izvedba za toleranciju provrta H7.

**0/0,005 mm:** Proizvodna tolerancija ili tolerancija rezanja nominalnog Ø D<sub>C</sub>.

##### Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje slijepih rupa.

#### Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/okr
Nazivni Ø D <sub>C</sub>	5 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	39 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/okr

Seriya	Master Steel
Ø-područje	4,701 - 5,2 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	8 mm
Tolerancija	po mjeri, bez prevlake
Broj oštrica Z	4
Mjera za razvrtanje u Ø	0,1 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod slijepe rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	12 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M

GG	prikladno	110 m/min	K
GGG	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		