

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E12K SVLCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	15,5 mm
Duljina glave $L_1$	40 mm
Širina vrata $L_4$	9 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------