

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E10H SV95CR/L07
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L ₄	6,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------