

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	E10H SVXCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Širina vrata L_4	6,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L_1	32 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------