

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
ISO kod držača	E10H SVXCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave $L_1$	32 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Širina vrata $L_4$	6,8 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Ukupna duljina $L$	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	12,5 mm
Korisna dubina $T$	3 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------