

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E08F SVVCR/L05
Stezna visina L_2	7,5 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	10,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Širina vrata L_4	6 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Veličina pločice	5 mm
Korisna dubina T	3,5 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------