

**Garant****ZCMX 080308, Vrsta: HBZ025**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Razred artikla	21E

### Opis

**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Vrsta: HBZ025

Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 210 m/min

### Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Vrsta	HBZ025
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	PVD
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 210 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080308
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje