

## Garant

### GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, bez prevlake, Ø e6 DC: 8mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202008 8
GTIN	4062406380731
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

Za grubu i finu obradu.

Do  $2 \times D$  u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.

Najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.

Skošavanje do  $45^\circ$ .

##### Prednost:

**Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.**

#### Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Broj zubi Z	3
Oslobađanje $\varnothing D_1$	7,8 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Drška	DIN 6535 HA s h6
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	30 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Ukupna duljina L	68 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	e8

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	24 mm
Kut spirale	42 stupanj
$\varnothing$ reza $D_c$	8 mm
Serija	Master Alu
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N

PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
<del>Zrak</del>	<del>prikladno</del>		
<b>Usluge</b>			

Brušenje tip HB

129100 HB