

Garant**GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, DLC, Ø e6 DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202010 6
GTIN	4062406380502
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za grubu i finu obradu.
Do 2× D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.
Moguće najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.
Moguće skošavanje do 45°.

S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L _s	18 mm
Ukupna duljina L	62 mm
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø drške D _s	6 mm
Ø reza D _c	6 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e6
Oslobađanje Ø D ₁	5,8 mm
Broj zubi Z	3

Radijus čela r_v	0,2 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	24 mm
Serija	Master Alu
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	550 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	450 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N

PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak Usluge	prikladno		
Brušenje tip HB		129100 HB	