

HEDI

Mobilni LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 150W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081211 150
GTIN	4003644022489
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Aluminijsko pneumatsko kućište s aluminijskim reflektorom i rasvjetom. Prekidač za uključenje/isključenje na kućištu.

SMD-LED-reflektor za mobilnu primjenu s robusnim stalkom (sveobuhvatna zaštita).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Nazivni napon	230 V
Jakost svijetlosti	16500 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Težina	8300 g
Duljina priključnog kabla	5 m
Rasvjetno tijelo	LED modul
ATEX zona	nema

Ukupna duljina	430 mm
Ukupna širina	310 mm
Ukupna visina	430 mm
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo