

Garant**Nareznica HSS-E, MF: 12X1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 141055 12X1 |
| GTIN | 4045197301826 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 10 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------|
| nagib | 1 mm |
| Visina | 10 mm |
| Vanjski Ø | 38 mm |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |

| | |
|--------------------------|------------|
| Veličina navoja | M12×1 |
| Vrsta navoja | MF |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |