

**Garant****Strojni ureznik, vaporiziran, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135650 M4
GTIN	4045197077196
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Cilindrični uvodni dio.</B>

**Prednost:**

Znatno smanjena mogućnost oštećenja reznih oštrica i zaglavljenja s odvojenim česticama pri povratnom hodu.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,3 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	3,3 mm
Ø navoja	4 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,7 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm

Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	8 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	4 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		