



Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 1000Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657220 1000
GTIN	4018754081936
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktni momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale (Nm i lbfft) i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Nakon postignutog momenta vraća se odmah u položaj mirovanja. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. Račna s **prolaznim četverokutnim nastavkom** za **desno i lijevo stezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Zahvaljujući brzom namještanju idealan za popravke i manje serijske radove.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	25 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerna tehnika	mehaničko
Težina	7010 g
Odziv	aktivirajući
Serija	MANOSKOP® 721Nf
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Prikaz	analogno
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Područje okretnog momenta	200 - 1000 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Protokoliranje podataka	ne
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Izlazni Četverokut	3/4 col
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L	1504 mm
maskimalan okretni moment	1000 Nm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O1
Područje okretnog momenta	150 - 725 lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	1365 mm

Vrsta proizvoda	Momentni ključ
Usluge	
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000