

HOLEX**Brusni lepezasti valjak runo (grubo), Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: CRS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Standardno mjerenje **Ø 100×100 mm**. Provrt prihvata Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Runo za grubo čišćenje, agresivno i dugotrajno.

Upotreba:

Brzo otklanjanje taloga, korodiranih slojeva, istrošenih boja i ostataka laka. Ujednačena obrada površine. **Dug vijek trajanja.**

Tehnički opis

Podloga sredstva za brušenje	Tkanina za grubo čišćenje
preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm

Vrsta proizvoda

Valjak od flisa za grubo čišćenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		