

**Garnitura dlijeta, probijača, izbijača, broj alata: 15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954668 15
GTIN	2050002041998
Razred artikla	91A

**Opis****Dio isporuke:**

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954668: 1 kom.

GARANT bravarski čekić art. 750110 vel. 300: 1 kom.

Plosnato dlijeto br. 740500 vel. 200: 1 kom.

Križno dlijeto br. 740600 vel. 200: 1 kom.

Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.

Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

Točkalo br. 749000 vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Širina u G	8
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
širina	200 mm
Broj alata	15
Izvedba	s udarnim alatom
Težina	2,19 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20

Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene
-----------------	-----------------------

## Pribor

Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 4 mm	747000 4
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 2 mm	747000 2
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 120/10 mm	749000 120/10
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954668	952001 954668
Križno dljeto ukupna duljina 200 mm	740600 200
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 6 mm	747000 6
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 100 mm	749000 100
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 8 mm	747000 8
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 3 mm	747000 3
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Plosnato dljeto ukupna duljina 200 mm	740500 200
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 150 mm	749000 150
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 5 mm	747000 5
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 120/12 mm	749000 120/12