



Dijamantna pasta za brušenje 10 g, univerzalno topiva polikristalin, granulacija dijamantne paste za brušenje: 15µm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	552350 15
GTIN	4027497092482
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.
Sintetički dijamantni polikristalin u tubi od 10 g za brze rezultate poliranja.

Upotreba:

Spoj koji se može miješati **s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru** brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.
Idealno za radove poliranja čelika i titana tvrdoće preko 60 HRC. Vrlo produktivno jer struktura dijamanta od polikristalina tijekom korištenja neprestano stvara nove rezove.

Tehnički opis

Granulacija dijamantne paste za brušenje	15 µm
Stupanj finoće	srednje
Šifra boje	narančasto
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Pasta za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	1-3 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Tvrđi metal (HM)	prikladno	1-3 m/s	
INOX	prikladno	1-3 m/s	
Ti	prikladno	1-3 m/s	
Plastika, GFK	prikladno	1-3 m/s	
Kamen	prikladno	1-3 m/s	
suho	prikladno		