

Garant**Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 100****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 556087 100 |
| GTIN | 4062406300869 |
| Razred artikla | 51M |

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Visokoučinkoviti flic s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu**.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Grubo i agresivno:** uklanja hrđu, naletnu hrđu i površinska onečišćenja. Za struganje starih boja, lakova, plast. materijala, gum. dijelova (npr. prije lijepljenja).

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Struktura filca | 100 |
| Usporedba granulacije | 180 - 220 |
| Stupanj finoće | grubo |
| Izvedba | A Medium |
| Boja | crvena |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| širina valjka | 115 mm |
| Duljina valjka | 10 m |
| Atribut imena proizvoda | 115 mm × 10 m |
| Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho | prikladno |

Pribor

| | |
|------------|--------|
| Trn | 556030 |
| Ručni blok | 556020 |