

Garant

Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G1.1/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130550 G1.1/2
GTIN	4045197067678
Razred artikla	11G

Opis

Izvedba:

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 47,8 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 45,25 mm

Tehnički opis

Ø navoja	47,8 mm
Navoji po colu	11
Nagib navoja	2,309 mm
Ø osnovne rupe	45,25 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	36 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	29 mm
Dubina navoja	95,6 mm
Veličina navoja	G1.1/2
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima