

## Garant

### Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G2



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130550 G2
GTIN	4045197067685
Razred artikla	11G

#### Opis

##### Izvedba:

2-dijelna garnitura, <B>koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.</B>

##### Upotreba:

<B>Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj</B> DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 59,61 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 57 mm

#### Tehnički opis

Ø osnovne rupe	57 mm
Ø navoja	59,61 mm
Navoji po colu	11
Nagib navoja	2,309 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	45 mm
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	35 mm
Dubina navoja	119,22 mm
Veličina navoja	G2
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima