

Garant**Strojni ureznik HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M3,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135850 M3,5
GTIN	4045197077707
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,6 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,9 mm

Tehnički opis

Ø navoja	3,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,9 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,6 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	4 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	3 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	10,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N

Uni	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima