

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 3×D maxi, tip: 16L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319458 16L
GTIN	4062406309183
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7×D, odn. drška Ø **D₂ = 25 mm dostupno na upit.**

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	48 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Smjer rezanja	lijevi
Ø D ₃	40 mm
Duljina drške L _s	53 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Ukupna duljina L ₂	107 mm

C	1,5 mm
Polumjer R	1,2 mm
Odstupanje Z od osovine	20 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje