

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 3xD midi, tip: 16R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319456 16R
GTIN	4062406309152
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3xD za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8xD.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7xD, odn. drška  $\varnothing D_2 = 25$  mm dostupno na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	48 mm
Duljina drške $L_s$	53 mm
$\varnothing$ drške $D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Smjer rezanja	desno
Polumjer R	1,2 mm
Stezni $\varnothing D_1$	16 mm

C	1,5 mm
Odstupanje Z od osovine	16 mm
Ukupna duljina L <sub>2</sub>	107 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje