



Strojni ureznik HSS-E oblik C, TiCN, M: M4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135955 M4
GTIN	4045197649607
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,3 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	2
Broj oštrica Z	2
Ø navoja	4 mm
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Nagib navoja	0,7 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	4,5 mm
Ukupna duljina L	63 mm

4-kutna drška □	3,4 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje