



Strojni ureznik HSS/E oblik C, TiCN, M: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135950 M10
GTIN	4045197078001
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 135960 – 136158.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 100 mm

Ø drške: 10 mm

Kvadratna drška: 8 mm

Ø jezgrene rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	10 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø jezgrene rupe	8,5 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Standard	DIN 371

Ø drške	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Kvadratna drška	8 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno