

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: W3/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 105 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	19,05 mm
Navoji po colu	10
Nagib navoja	2,54 mm
Ø osnovne rupe	16,5 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	105 mm
4-kutna drška □	11 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Veličina navoja	W3/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 351
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima