

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNF: 1/4-28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	5,5 mm
Ø navoja	6,35 mm
Navoji po colu	28
Standard	DIN 2181
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	12,7 mm
Nagib navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1/4-28 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima