

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: W1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130670 W1/4
GTIN	4045197067852
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5,1 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,27 mm
Navoji po colu	20
Ø osnovne rupe	5,1 mm
Ø navoja	6,35 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	12,7 mm
Veličina navoja	W1/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 351
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima