

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131100 M12
GTIN	4045197068514
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Povećan zasjek.

Uvodni dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. **Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje** i bez naknadnog rezanja **kod povratnog hoda**.

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Tekst oblačića:

Utor za ulje

Vodeći navoj

Zasjek

Zasjek

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	10,2 mm
Ø navoja	12 mm
Nagib navoja	1,75 mm

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		