

**Garant****Strojni ureznik, vaporiziran, MF: 3X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana, smanjuje se navarivanje materijala.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Ø osnovne rupe: 2,65 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	3 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,65 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,2 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M3×0,35
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		