

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNC: 7/16-14****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130700 7/16-14 |
| GTIN | 4045197068071 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 351

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 9,4 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|----------|
| Navoji po colu | 14 |
| Nagib navoja | 1,59 mm |
| Ø osnovne rupe | 9,4 mm |
| Ø navoja | 11,11 mm |
| Standard | DIN 351 |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 75 mm |
| 4-kutna drška □ | 6,2 mm |
| Dubina navoja | 33,33 mm |
| Vrsta navoja | UNC |
| Veličina navoja | 7/16-14 UNC |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Razred tolerancije | 2B |
| Oblik rezanja | D |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod slijepe rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni | prikladno |
| Ulje | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |