

**Garant**
**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNC: 5/8-11**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Razred artikla	11G

**Opis**
**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, <B>koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.</B>

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 351

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	13,5 mm
Nagib navoja	1,58 mm
Navoji po colu	11
Ø navoja	15,88 mm
Standard	DIN 351
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	5/8-11 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima