



## Razvrtač VHM HPC prolazna rupa, TiAlN, Nazivni Ø: 7 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164352 7
GTIN	4045197675569
Razred artikla	10N

### Opis

#### Izvedba:

**NC izvedba** s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatač specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost** i **sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

#### Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

<B>Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim zahtjevima.

S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

#### Upotreba:

Za <B>HPC / HSC<B> <B>razvrtnje prolaznih rupa.</B>

Rezni materijal: VHM

Standard: Standard proizvođača

Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Drška: DIN 6535 HA s h6

Strategija rezanja: HPC

Primjena kod vrste provrta: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 6

Ø-područje: 6,71 - 7,2 mm

Duljina izboja L<sub>A</sub>: 59 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 100 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške: 8 mm

Pomak f u titanu > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/okr

### Tehnički opis

Nazivni Ø	7 mm
-----------	------

Pomak f u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/okr
Duljina izboja L <sub>A</sub>	59 mm
Tolerancija drške	h6
Ø drške	8 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
Duljina noža L <sub>s</sub>	16 mm
Ø-područje	6,71 - 7,2 mm
Broj oštrica Z	6
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste provrta	kod prolazne rupe
Obruč u boji	ružičasto