



Razvrtač VHM HPC prolazna rupa, TiAlN, Nazivni Ø: 18 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164352 18
GTIN	4045197675729
Razred artikla	10N

Opis

Izvedba:

NC izvedba s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatao specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost** i **sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim zahtjevima.

S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtnje prolaznih rupa.

Rezni materijal: VHM

Standard: Standard proizvođača

Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Drška: DIN 6535 HA s h6

Strategija rezanja: HPC

Primjena kod vrste provrta: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 8

Ø-područje: 17,21 - 18,2 mm

Duljina izboja L_A: 97 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 150 mm

Broj oštrica Z: 8

Ø drške: 18 mm

Pomak f u titanu > 850 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Nazivni Ø	18 mm
-----------	-------

Duljina izboja L_A	97 mm
Tolerancija drške	h6
Pomak f u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/okr
\varnothing drške	18 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Duljina noža L_s	25 mm
\varnothing -područje	17,21 - 18,2 mm
Broj oštrica Z	8
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste provrta	kod prolazne rupe
Obruč u boji	ružičasto