

**Garant**
**VHM razvrtač HPC prolazna rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 17mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164350 17
GTIN	4045197328618
Razred artikla	10N

**Opis**

Nazivni Ø D<sub>c</sub>: 17 mm

Ø-područje: 16.21 - 17.2 mm, Intervall: 0,001

**Izvedba:**

**NC izvedba** s cilindričnom Ø drškom za standardizirani prihvatao specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**. Upotreba specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

**Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.**

S kratkim oštricama i lijevom spiralom.

**Upotreba:**

Za <B>HPC / HSC</B> <B>razvrtnje prolaznih rupa.</B>

**Napomena:**

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvod je br. 164420.**

Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 8

Ø-područje: 16,21 - 17,2 mm

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 25 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub>: 97 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

Broj oštrica Z: 8

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Tolerancija drške	h6

Posmak f u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/okr
Duljina izboja L <sub>1</sub>	97 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	25 mm
Ø-područje	16,21 - 17,2 mm
Broj oštrica Z	8
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		