

Garant**Strojni ureznik Oblik C DIN 371/376, TiN, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131250 M3
GTIN	4045197069221
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****S oblogom TiN za:**

- **povećanu otpornost na trošenje.**
- **Manja sklonost materijala varenju.**
- **Moguće su veće brzine rezanja.**

Primjenjiv s **emulzijomn** (udio masti najmanje 8 %).**Sa zasjekom.**(Oblik C) 2–3 uvodna navoja – **bez zasjeka**. Prikladan i za osnovne rupe. **ISO 2 6H****HSS-E****Tehnički opis**

Ø navoja	3 mm
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,5 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	16 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		