

Garant**Upuštač za skidanje srha 90°, tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150065 20
GTIN	4045197085399
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Posebna geometrija reznih oštrica olakšava obradu. Odvojene čestice se odvođe kroz prolaznu rupu u smjeru drške.

Unutarnje hlađenje: ne

za \varnothing bušenja: 15 - 20 mm

\varnothing glave: 28 mm

Ukupna duljina: 85 mm

\varnothing drške D_s : 12 mm

Tehnički opis

za \varnothing bušenja	15 - 20 mm
\varnothing glave	28 mm
Ukupna duljina	85 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevito i upušteno
konično glodalo**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		