

Garant**Strojni ureznik kratki, bez prevlake, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131450 M2,5
GTIN	4045197069733
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Kao ručni ili strojni ureznik.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Ø navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	2,8 mm

Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

