

**Garant****Strojni ureznik s isprekidanim reznim oštrocama, bez prevlake, M: M6****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 131650 M6     |
| GTIN           | 4045197069931 |
| Razred artikla | 11H           |

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.**

Svaka druga rezna oštrica vodećeg navoja je izostavljena, zbog čega je **smanjen moment i bolja raspodjela maziva.**

**Prednost:**

**Idealno za elastične materijale i obratke s tankim stijenkama.** Zahvaljujući malom otporu trenja, ne dolazi do deformacije materijala.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5 mm

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Broj oštrica Z     | 3       |
| Ø osnovne rupe     | 5 mm    |
| Nagib navoja       | 1 mm    |
| Broj steznih utora | 3       |
| Ø navoja           | 6 mm    |
| Standard           | DIN 371 |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 6 mm                                  |
| Ukupna duljina L           | 80 mm                                 |
| 4-kutna drška □            | 4,9 mm                                |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Dubina navoja              | 18 mm                                 |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M6                                    |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desno                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                      |

## Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min       | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 15 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 15 m/min       | P       |
| GG(G)                         | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min        | K       |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |

mekro maksimalno

prikladno samo u  
posebnim uvjetima