

Garant**Strojni ureznik dugačak, bez prevlake, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131800 M2,5
GTIN	4045197070326
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Dugačka drška (sa suženim Ø drške za veće dubine primjene).

Prednost:

Osobito prikladan za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 357

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 1,8 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Ø navoja	2,5 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,45 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Standard	DIN 357
Ø drške D _s	1,8 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		