

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM, Tvrdi krom, G: G1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137340 G1/4
GTIN	4045197079794
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Tvrdokromirana površina za smanjeno navarivanje materijala i povećanje vijeka trajanja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Rezni materijal: HSS E PM

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,8 mm

Tehnički opis

Ø navoja	13,16 mm
Nagib navoja	1,337 mm
Ø osnovne rupe	11,8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	19
Rezni materijal	HSS E PM
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	26,32 mm
Veličina navoja	G1/4
Prevlaka	Tvrđi krom
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	28 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	23 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno