

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, M: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131700 M30
GTIN	4045197070159
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba s lijevom spiralom uspona od 15°.****Prednost:****Prikladno za isprekidane navoje** (npr. bočne otvore unutar provrta u kojem se reže navoj).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3,5 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 26,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	30 mm
Nagib navoja	3,5 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	26,5 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	22 mm

Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška □	18 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	90 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M30
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Kut spirale	15-20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima