

**Strojni ureznik, TiCN, Col: G1/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137700 G1/8
GTIN	4045197080004
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Za još bolje performanse. </B>Primjenjiv s <B>emulzijom</B> (udio masti najmanje 8%).

**HSS-E****Upotreba:**

<B>Za cilindrični Whitworth cijevni navoj</B> DIN ISO 228/1 (spojevi koji ne zabrtvljuju u navoju).

**Napomena:****DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!****Preporučeni zamjenski proizvod je br. 137750.**

Vrsta navoja: G

Kut profila navoja vijka: 55 stupanj

Standard: DIN 5156

Oblik rezanja: C

Spiralni kutnik: 40 stupanj

Unutarnje hlađenje: false

Rezni materijal: HSS E

Okreti po colu: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 90 mm

Ø drške: 7 mm

Kvadratna drška: 5,5 mm

Ø jezgre rupe: 8,8 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,907 mm

Kut narezivanja	50 stupanj
Ø jezgrene rupe	8,8 mm
Broj steznih utora	3
Okreti po colu	28
Ø navoja	9,73 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	7 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	90 mm
Kvadratna drška	5,5 mm
Dubina navoja	19,46 mm
Veličina navoja	G1/8
Prevlaka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo