

**Garant**
**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 9/16-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 9/16-18
GTIN	4045197080363
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Čvrsta izvedba, s užebljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS-E**
**Upotreba:**
**Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 14,29 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,9 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Ø navoja	14,29 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	12,9 mm
Navoji po colu	18
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	28,58 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	9/16-18 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

