

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 3/4-16
GTIN	4045197080387
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E****Upotreba:**

Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	16
Broj steznih utora	4
Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	11 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Nagib navoja	1,587 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	3/4-16 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

