

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba, s užabljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Tehnički opis

Ø navoja	25,4 mm
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	12
Ø osnovne rupe	23,25 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 374
Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	50,8 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UNF

Veličina navoja	1-12 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		