

**Garant****DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač  $\varnothing$  D1 $\times$  $\varnothing$  rupe d2:  
20X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156120 20X13
GTIN	4045197087836
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač.  $\varnothing$  pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

**f** – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

**m** – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

**Upotreba:**

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

**Tehnički opis**

Zatik $\varnothing$	13 mm
$\varnothing$ upuštača	20 mm
za stupanj kvalitete provrta	f
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
za veličinu vijka	M12
$\varnothing$ prethodnog bušenja	13 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	150 mm
Morse konus MK	2

Visina stepenice 1. stepenica s fazom	25 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		