

Garant**Strojni ureznik Oblik B, vaporiziran, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132150 M2,5
GTIN	4045197071118
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Izrazito stabilan oblik.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. **S povećanim zasjekom, uvodni dio oblika B.** Vel. M2,6 sa starim DIN profilom.

Prednost:

Optimalno vlastito vođenje i bez narezivanja kod povratnog hoda.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	2,5 mm
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	2,8 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		