

**Jedinica za održavanje dvodjelno montiranje, Unutarnji navoj Ø: 3/8col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

**Jedinica za održavanje** u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 – 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Jedinica za održavanje postavljena je u 2 dijela, s tlačnim amortizerom, uljnom mazalicom i filtrom.

**Prednost:**

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

**Upotreba:**

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina (L) kao 2-dijelna jedinica za održavanje	93 mm
Unutarnji navoj Ø	3/8 col
Visina (H)	196 mm

Vrsta proizvoda

Jedinica za održavanje

**Pribor**

Polikarbonatni spremnik za mazalice Staklo Ø 33 mm

080023 33

Pričvrсни kutnik s 2 vijka tip ZW11

080025 ZW11

Polikarbonatni spremnik za filter Staklo Ø 33 mm

080024 33